


# POINT 1 業務用レベル※1のスピード冷凍 急冷凍でおいしさギュッと閉じ込める

吹き出し口からの強力な冷気と、トレイの下で冷気を循環させることにより、上下から効率的に冷凍。

## おいしさ 密封 急冷凍



# POINT 2 忙しいときにも短時間で便利! スムーズな急冷&お知らせ

素早く冷却できるので、粗熱取りや調理の短縮ができます。さらに、終了時には音声でお知らせ。アプリに接続すると、1~60分で好みの冷却時間に設定できます。

## お知らせ冷却




詳しくは▶P.14 \*東芝の炊飯器で無線LAN接続に対応の場合。

# POINT 3 食材を守る冷凍技術! 霜がつくのを防いでおいしく保存

## おいしさ 持続 上質冷凍

ストック食品も高級食材も用途によって使い分け!

普段使いするストック用の食品は下段の大きな収納に!



## 大切に味わいたい食材は上段のアルミトレイの下に!

冷気が直接当たらないから安定した温度で冷やせます。



ほかにもこんなところが使いやすい!

クリーンな冷気だからニオイがつかない! 冷凍専用の冷気でおいしい氷

給水ホースもパーツ※7も丸洗いOK

【衛生的にお使いいただくために】

\*塩素消毒された一般の水道水のご使用をおすすめします。一般の水道水以外をご使用の場合はより念入りなお手入れが必要です。給水タンクなどは週に一回を目安にお手入れください。

※6 SIAA ISO 22196 抗菌加工

時には、通常冷凍運転と比べ、約10~15%消費電力量が増加します。消費電力量は使用条件によって変化します。 ※2 手で持てない温度(70℃以上)の食品は入れないでください。やけどや容器変形の原因になります。 ※3 W600FZS「上質冷凍」モードで保存の比較。着霜率GR-V41GH:13.3%、GR-W600FZS:10.4%、当社調べ。 ※4 【試験方法】うどん180gを密閉袋に入れて保存し、2023年度GR-V41GH下段冷凍室スライドケース東室スライドケースにて通常冷凍と新商品GR-W600FZS下段冷凍室スライドケース「上質冷凍」モードで2週間保存後の比較。周囲温度25℃。扉開閉なし。 ※5 ●無機抗菌剤、練り込み●製氷皿●JP0123405A0002S 処。【抗菌方法】抗菌剤、【試験結果】99%以上の抗菌効果を確認、【報告書番号】JNLA2023K0273 ※7 給水経路:給水タンク、ホース、ポンプ。 このページではGR-W600FZSを中心に説明しています。